




# Casiba 4 -CH85-XX

Dimensiones Generales en mm.





<b>4 – CH85 - XX</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>12</b>	<i>710</i>	<i>545</i>	<i>840</i>	<i>635</i>	<i>380</i>
<b>14</b>	<i>840</i>	<i>630</i>	<i>990</i>	<i>760</i>	<i>430</i>
<b>16</b>	<i>965</i>	<i>710</i>	<i>1145</i>	<i>800</i>	<i>495</i>
<b>18</b>	<i>1095</i>	<i>800</i>	<i>1270</i>	<i>1015</i>	<i>545</i>
<b>20</b>	<i>1220</i>	<i>890</i>	<i>1400</i>	<i>1145</i>	<i>595</i>
<b>22</b>	<i>1370</i>	<i>980</i>	<i>1525</i>	<i>1270</i>	<i>645</i>
<b>24</b>	<i>1500</i>	<i>1065</i>	<i>1675</i>	<i>1400</i>	<i>760</i>
<b>26</b>	<i>1650</i>	<i>1155</i>	<i>1830</i>	<i>1525</i>	<i>840</i>
<b>28</b>	<i>1750</i>	<i>1245</i>	<i>1955</i>	<i>1650</i>	<i>915</i>
<b>32</b>	<i>1955</i>	<i>1420</i>	<i>2235</i>	<i>1830</i>	<i>990</i>
<b>36</b>	<i>2210</i>	<i>1600</i>	<i>2515</i>	<i>2005</i>	<i>1090</i>
<b>40</b>	<i>2465</i>	<i>1780</i>	<i>2795</i>	<i>2210</i>	<i>1195</i>
<b>44</b>	<i>2815</i>	<i>1955</i>	<i>3075</i>	<i>2415</i>	<i>1295</i>
<b>48</b>	<i>3250</i>	<i>2135</i>	<i>3350</i>	<i>2615</i>	<i>1395</i>

Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico. Asegúrese de estar utilizando la revisión actualizada del documento. Casiba S.A. actualiza en forma continua sus productos, conforme se van sucediendo los avances tecnológicos. La última revisión la encontrará en el sitio web: [www.casiba.com](http://www.casiba.com)